

Garant GRIDLINE

Computerarbejdsstation med printerklap, Type: DK**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948252 DK
GTIN	4062406074562
Artikelklasse	9GS

Beskrivelse**Udførelse:**

Computerskab med separat aflåselige dobbelte hængslede låger med polykarbonatplade eller med printerklap. Udstyret med en skillevæg til towerskabet med galvaniseret hylde, udtrækshylde (bæreevne 45 kg) med trækaflastning. Tastaturskuffe med fordybet og aftagelig opbevaringsbakke, håndstøtte i bambus og trækaflastning. Alle låse har samme låseprofil. Kabelgennemføring på bagsiden af kabinettet. Hyldeplade i bambus. Med pladsbesparende TFT-skærmerkabinet til fladskærme, aflåseligt, med rum til kabler. Selvholdende, trinløst justerbar dør med polykarbonat-rude.

Lakering:

Korpus og tastaturskuffe lysegrå RAL 7035, låger, skuffefronter og udtrækshylde antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Monitorkabinet, nyttehøjde	460 mm
Vægt	120 kg

Dybde	700 mm
Mål, printerklap	346×290 mm
Monitorkabinet, nytte dybde	230 mm
Monitorkabinet, nytte bredde	690 mm
Bredde	1000 mm
Højde	1620 mm
Dybde i G	28
Bredde i G	40
Undersektion, nytte bredde, venstre	700 mm
Undersektion, nytte højde	645 mm
Undersektion, nytte bredde, højre	223 mm
Energiforsyning	Med kabel
Stiktype indgang	K
Tænd/sluk-kontakt	ja
Nominel spænding	250 V
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

Tilbehør

Skydegreb til garderober skabe uden stikindsats	914221
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11