

Garant GRIDLINE

**Computerarbejdsstation med printerklap, Type: FR****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948252 FR
GTIN	4062406074548
Artikelklasse	9GS

**Beskrivelse****Udførelse:**

Computerskab med separat aflåselige dobbelte hængslede låger med polykarbonatplade eller med printerklap. Udstyret med en skillevæg til towerskabet med galvaniseret hylde, udtrækshylde (bæreevne 45 kg) med trækaflastning. Tastaturskuffe med fordybet og aftagelig opbevaringsbakke, håndstøtte i bambus og trækaflastning. Alle låse har samme låseprofil. Kabelgennemføring på bagsiden af kabinettet. Hyldeplade i bambus. Med pladsbesparende TFT-skærmmkabinet til fladskærme, aflåseligt, med rum til kabler. Selvholdende, trinløst justerbar dør med polykarbonat-rude.

**Lakering:**

Korpus og tastaturskuffe lysegrå RAL 7035, låger, skuffefronter og udtrækshylder antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

**Bemærk:**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde i G	40
Mål, printerklap	346x290 mm

Vægt	120 kg
Dybde	700 mm
Højde	1620 mm
Monitorkabinet, nyttehøjde	460 mm
Dybde i G	28
Bredde	1000 mm
Monitorkabinet, nyttebredde	690 mm
Monitorkabinet, nyttedybde	230 mm
Undersektion, nyttebredde, venstre	700 mm
Undersektion, nyttehøjde	645 mm
Undersektion, nyttebredde, højre	223 mm
Energiforsyning	Med kabel
Stiktype indgang	E
Nominal spænding	250 V
Tænd/sluk-kontakt	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

## Tilbehør

Skydegreb til garderober skabe uden stikindsats	914221
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11