

Garant GRIDLINE

Computerarbejdsstation med hjul, Type: DK**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948261 DK
GTIN	4062406074500
Artikelklasse	9GS

Beskrivelse**Udførelse:**

Computerskab med separat aflåselige dobbelte hængslede låger med polykarbonatplade eller med printerklap. Udstyret med en skillevæg til towerskabet med galvaniseret hylde, udtrækshylde (bæreevne 45 kg) med trækafastning. Tastaturskuffe med fordybet og aftagelig opbevaringsbakke, håndstøtte i bambus og trækafastning. Alle låse har samme låseprofil. Kabelgennemføring på bagsiden af kabinettet. Hyldeplade i bambus.

Med pladsbesparende TFT-skærmerkabinet til fladskærme, aflåseligt, med rum til kabler.

Selvholdende, trinløst justerbar dør med polykarbonat-rude.

Med mobil enhed, der består af 2 faste og 2 elektriske dreje-/stop-hjul Ø 125 mm og skydehåndtag.

Lakering:

Korpus og tastaturskuffe lysegrå RAL 7035, låger, skuffefronter og udtrækshylder antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Teknisk beskrivelse

Vægt	120 kg
Højde	1770 mm

Monitorkabinet, nytte dybde	230 mm
Bredde i G	40
Monitorkabinet, nytte højde	460 mm
Monitorkabinet, nytte bredde	690 mm
Dybde	700 mm
Dybde i G	28
Bredde	1000 mm
Undersektion, nytte bredde, højre	223 mm
Undersektion, nytte bredde, venstre	700 mm
Undersektion, nytte højde	645 mm
Stiktype indgang	K
Nominel spænding	250 V
Tænd/sluk-kontakt	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

Tilbehør

Skydegreb til garderobereskabe uden stikindsats	914221
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11