

**Garant****GARANT Power Q high-feed fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 42/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212809 42/4
GTIN	4062406074807
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.  
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	82 mm
Holdegevind M	M16
Rampingvinkel α <sub>maks</sub>	1,25 grader
Ø D <sub>3</sub>	30 mm
Antal skær Z	4
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	47 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	72 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Serie	Power Q

Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	27,43 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $a_p$	1 mm
Skær- $\varnothing D_c$	42 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2