

Garant**Nitrilhandsker, par MASTER FIT, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094305 7
GTIN	4062406074838
Artikelklasse	01H

Beskrivelse**Udførelse:**

Anatomisk formede universalhandsker med dobbelt belægning af nitril og nitrilskum med vandbaseret PU. Særligt behageligt basismateriale med **18-gauge-strikteknologi** af nylon giver en fantastisk føleevne. Egner sig både til tørre arbejdsomgivelser og olieforurenede, fedtede og våde områder. Uden DMF.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelseskategori	Kategori II
Serie	MASTER FIT
Handskestørrelse	7
Handsketype	Universalhandsker

Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Handskeegenskab	DMF-fri
EN 388	4121X
Bæremateriale	Nylon
Belægning	Nitril/PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	250 mm
Farve	blå / orange
Strikketeknologi	18G
Anvendelse	flergangsbrug
Produkttype	Universalhandsker