

Garant GRIDLINE

Skab til tung last Låge med rude, Højde: 2000 mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 942824 2000 |
| GTIN | 4062406075026 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 40×28G. Passende skuffer: 36×24G (skal bestilles separat).

Forstærkede sidevægge til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 40

Dybde i G: 28

Nytte højde: 1845 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------|--|
| Vægt | 119 kg |
| Dybde | 700 mm |
| Nyttehøjde | 1845 mm |
| Højde | 2000 mm |
| Dybde i G | 28 |
| Bredde | 1000 mm |
| Bredde i G | 40 |
| Materialetykkelse | 1 mm |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1600 |
| Døråbningsvinkel | 250 grader |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype | Tunggodsskab tomt |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 2000 mm | 940501 2000 |
| Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 2000 mm | 940511 2000 |
| Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40 | 942610 40 |
| Skydegreb til GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |