

Garant GRIDLINE

Skab til tung last Låge med rude, Højde: 1000 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942824 1000
GTIN	4062406075019
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 40×28G. Passende skuffer: 36×24G (skal bestilles separat).

Forstærkede sidevægge til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 1000 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 40

Dybde i G: 28

Nyttenhøjde: 845 mm

Teknisk beskrivelse

Bredde i G	40
Dybde i G	28
Dybde	700 mm
Nyttehøjde	845 mm
Højde	1000 mm
Vægt	70 kg
Bredde	1000 mm
Materialetykkelse	1 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Tunggodsskab tomt

Tilbehør

Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942610 40
Belysningssæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Belysningssæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11