

**Garant****Spånbrydertapper HSS-E, vaporiseret, MF: 10X1,25****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 132870 10X1,25 |
| GTIN                | 4045197704924  |
| Artikelklasse       | 11H            |

**Beskrivelse****Udførelse:****Kraftigt skæreansnit.**Føringsgevind **med smørenoter.**

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1,25 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 8,8 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Antal spånnoter        | 3       |
| Gevindstigning         | 1,25 mm |
| Gevind-Ø               | 10 mm   |
| Antal skær Z           | 3       |
| Kernehul-Ø             | 8,8 mm  |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 7 mm    |
| Samlet længde L        | 100 mm  |
| Skaftfirkant □         | 5,5 mm  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                                 |
| Skæremateriale             | HSS E                                      |
| Norm                       | DIN 374                                    |
| Gevinddybde                | 30 mm                                      |
| Gevindtype                 | MF   |
| Gevindstørrelse            | M10×1,25                                   |
| Belægning                  | vaporiseret                                |
| Flankevinkel               | 60 grader                                  |
| Gevindstandard             | DIN 13                                     |
| Skærfasform                | B  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                       |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul              |
| Skæreretning               | højre                                      |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
| Farvering                  | blå  |
| Produkttype                | Snittapper                                 |

## Brugerdata

|                              | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | 13 m/min       | N        |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 15 m/min       | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 15 m/min       | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet | 15 m/min       | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 6 m/min        | M        |
| CuZn                         | betinget egnet | 13 m/min       | N        |
| Olie                         | egnet          |                |          |
| våd, maksimal                | betinget egnet |                |          |

