

 KOMET**KOMET® vendeskærsplatte P25M, P25M, Betegnelse: 14-6603****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216700 14-6603
GTIN	4047109073104
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Udførelse:**

Med spændenoter hele vejen rundt. Forsynet med en ekstra affasning for at opnå åbent snit. Frivinkel 15°.

Passer til:

Fasfræser nr. 216600 og 216620.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHX 090204 EN
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	3
Type	P25M
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	120 m/min	M
våd, maksimal	egnet		