

**KOMET® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse: 32-050****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216770 32-050
GTIN	4047109190399
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Udførelse:**

Med spændenoter hele vejen rundt.

Passer til :

Fasfræser nr. 216600 og 216620.

ISO-kode, vendeskærsplatte: TOHT 160408 EN

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHT 160408 EN
Type	BK8425
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	250 m/min	N

Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	150 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		