

**KOMET® vendeskærsplatte, K10, Betegnelse: 14-6603****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216740 14-6603
GTIN	4047109062160
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med spændenoter hele vejen rundt. Forsynet med en ekstra affasning for at opnå åbent snit. Frivinkel 15°.

**Passer til:**

Fasfræser nr. 216600 og 216620.

Hjørneradius: 0,4 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: TOHX 090204 EN

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHX 090204 EN
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	3
Type	K10
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
GG (G)	egnet	150 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		