


 **KOMET****KOMET® vendeskærsplatte, K10, Betegnelse: 14-660****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216740 14-660
GTIN	2050002046627
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Udførelse:**

Med spændenoter hele vejen rundt.

Passer til :

Fasfræser nr. 216600 og 216620.

Hjørneradius: 0,4 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: TOHX 090204 EN

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHX 090204 EN
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	3
Type	K10
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	150 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		