

 KOMET**KOMET® vendeskærsplatte, K10, Betegnelse: 26-660****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216740 26-660
GTIN	4047109036932
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Udførelse:**

Med spændenoter hele vejen rundt.

Passer til :

Fasfræser nr. 216600 og 216620.

Hjørneradius: 0,5 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: TOHX 140305 EN

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHX 140305 EN
Hjørneradius	0,5 mm
Antal skift/skær	3
Type	K10
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	150 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		