

 KOMET**KOMET® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse: 14-6603****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216770 14-6603
GTIN	4047109180086
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Udførelse:**

Med spændenoter hele vejen rundt. Forsynet med en ekstra affasning for at opnå åbent snit. Frivinkel 15°.

Passer til:

Fasfræser nr. 216600 og 216620.

Hjørneradius: 0,4 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: TOHX 090204 EN

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHX 090204 EN
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	1
Type	BK8425
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	150 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		