

Garant
Cirkulærfræsere, Hårdmetal, Type: 27XL

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	217252 27XL
GTIN	4045197216564
Artikelklasse	21Q

Beskrivelse
Bemærk:

Den faktiske stikdybde S_{max} beregnes som følger: $(D-d_1) / 2$.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: ja

til pladetype: P26

Mindste bore-Ø D: 22 - 37 mm

Indv. Ø d_1 : 15,5 mm

Maks. skæredybde S_{maks} : 10,75 mm

Udhængslængde L_1 : 25 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 180 mm

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer- sæt	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Samlet længde $L_{i,alt}$	180 mm
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Indv. Ø d_1	15,5 mm
Mindste bore-Ø D	22 - 37 mm
Maks. skæredybde S_{maks}	10,75 mm
Skaftudførelse	cylindrisk
Udhængslængde L_1	25 mm

Skaft	DIN 6535 HA
til pladetype	P26
Indvendig køling	ja
Gvinddybde	21,5 mm
Materiale, fræser	Hårdmetal
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Cirkulærfræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219819
-----------------------------	--------