

**Garant****AN.U 120604, Type: GG**

## Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 215111 GG     |
| GTIN                | 4045197703118 |
| Artikelklasse       | 21A           |

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Meget stabil og dobbeltsidet 4-skærs-vendeplatte.

Takket være den enestående vendeskærsplattegeometri svækkes skæret ikke af boringen.

**Anvendelsesdata:**

$a_{p \text{ maks.}} = 12 \text{ mm.}$

$a_p = 10 \text{ mm}$  (anbefales).

**Advarsel:**

Uegnet til fræsning af hele noter!

**Bemærk:**

Beskæring: Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10 \text{ mm.}$

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,15 mm

Type: HB9720

## Teknisk beskrivelse

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Tilspænding $f_z$ pr. tand | 0,15 mm |
| Type                       | GG      |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Hjørneradius               | 0,4 mm                        |
| Type                       | HB9720                        |
| Tolerance                  | K                             |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | AN.U 120604                   |
| Skæremateriale             | HM                            |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til fræsning |