

**Garant****Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, SK 40, Gevind M × længde L1: M16X100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301309 M16X100
GTIN	4045197706843
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Cylindrisk konstruktion.

**Anvendelse:**

Til skruefræser med gevind.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø D <sub>1</sub> , tolerance IT6	17 mm
Udragende længde, A-mål	119 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	100 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Gevind M	M16×100
Udvendig Ø D	36 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

## Tilbehør

Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændenøgler til anræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
AnræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
AnræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Anræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40