

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, SK 40, Gevind M × længde L1: M12X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301309 M12X50
GTIN	4045197706775
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylindrisk konstruktion.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø D ₁ , tolerance IT6	12,5 mm
Gevind M	M12×50
Nyttelængde L ₁	50 mm
Ø D ₂	21 mm
L ₂	5 mm
Udragende længde, A-mål	69 mm
Udvendig Ø D	24 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40