


Garant**eco-VARIO-LINE klemholdere, Venstre, Skafthøjde h: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273871 20
GTIN	4045197702265
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Passer til:**

eco-skærholder nr. 273875.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

 $L = L_1 + L_3$ (eco-skærholder).

Indvendig køling: ja

Funktionsbredde L_4 : 25 mm L_1 : 93,5 mm L_2 : 24,5 mm

Skrue: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L_4	25 mm
Skafthøjde h	20 mm
Skrue	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_2	24,5 mm
L_1	93,5 mm
Serie	Eco

Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Klemholder

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Klemmeskrue	279910
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Klemmeskrue Type 9	279815 9