

Garant**eco-VARIO-LINE skærholdere, højre, Stikbredde W: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273874 5
GTIN	4045197702913
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Passer til:**

eco-klemholder nr. 273870 eller grundholder nr. 319145 RR/LR.

Indvendig køling: ja

Maks. skæredybde t_{maks} : 28 mm L_3 : 28,5 mm**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde t_{maks}	28 mm
Stikbredde W	5 mm
L_3	28,5 mm
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder

