

Garant**eco-VARIO-LINE skærholdere, Venstre, Stikbredde W: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273875 4
GTIN	4045197702951
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Passer til:**

eco-klemholder nr. 273871 eller grundholder nr. 319145 RL/LL.

Indvendig køling: ja

Maks. skæredybde t_{maks} : 28 mm L_3 : 28,5 mm**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde t_{maks}	28 mm
L_3	28,5 mm
Stikbredde W	4 mm
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder

