

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind cylindrisk form, HSK-A 63,
Gevind M × længde L1: M12X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307042 M12X50
GTIN	4045197706966
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylindrisk konstruktion.
Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 301358, reduktion nr. 301359, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890.

Bemærk:

Hårdmetal-holdere og hårdmetalforlængere til påskruningsfræsere nr. 301374 – 301379 und Nr. 301361 – 301368.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	50 mm
Ø D ₂	21 mm
Udragende længde, A-mål	76 mm
Gevind M	M12×50
L ₂	5 mm
Borings-Ø D ₁	12,5 mm
Adapter	HSK-A 63

Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder