

**Garant****Fladespændepatron, PSC 80 kort, Spænde-Ø D1: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308503 14
GTIN	4045197703446
Artikelklasse	31C

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med RFID/Balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309885, topnøgle nr. 309893.

**Bemærk:**

Passende reduktion fra PSC 63 til PSC 40 eller PSC 50 nr. 318892.

Passende reduktionspatron fra SK 40 hhv.HSK 63 til PSC 40 eller PSC 50 fås på anmodning.

Passende reduktionspatron fra SK 50 hhv.HSK 100 til PSC 63 eller PSC 80 fås på anmodning.

Passende forlængere under nr. 318894, nr. 318895 og nr. 318896.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	70 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Udvendig Ø D	44 mm
Adapter	PSC 80 kort

Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Fladespændepatron