

Garant**Krympepatron, PSC 40 kort, Spænde-Ø D1: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308566 18
GTIN	4045197703569
Artikelklasse	31C

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med Balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Krympepatronforlængere nr. 302410 – 302417. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.
Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spænde-Ø D₁: 18 mm

Udragende længde, A-mål: 80 mm

Udvendig Ø D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	33 mm
Spænde-Ø D ₁	18 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Udvendig Ø D	42 mm

Adapter	PSC 40 kort
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Underskab	354290