

**Garant****Krympepatron, PSC 40 kort, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308566 8
GTIN	4045197703514
Artikelklasse	31C

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med Balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

**Specialtilbehør:**

Krympepatronforlængere nr. 302410 – 302417. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.  
Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spænde-Ø D<sub>1</sub>: 8 mm

Udragende længde, A-mål: 75 mm

Udvendig Ø D: 27 mm

Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Udragende længde, A-mål	75 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Udvendig Ø D	27 mm

Adapter	PSC 40 kort
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Underskab	354290
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1