

Garant**Krympepatron, PSC 50 kort, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308567 6
GTIN	4045197703583
Artikelklasse	31C

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med Balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Krympepatronforlængere nr. 302410 – 302417. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.
Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Spåntagingsstrategi: HSC

Spænde-Ø D₁: 6 mm

Udragende længde, A-mål: 75 mm

Udvendig Ø D: 27 mm

Ø D₂: 21 mm

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	75 mm
Ø D ₂	21 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm
Udvendig Ø D	27 mm

Adapter	PSC 50 kort
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Underskab	354290