

Garant
Cono de sujeción plano Forma AD, SK 50 extracorto, Ø de sujeción D1: 25 mm


Datos de pedido

Número de pedido	300412 25
GTIN	4045197708342
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

Con solo un tornillo de sujeción corto.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Norma:

Ähnlich DIN 69871.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308830, tornillo de recambio n.º 309901.

Precisión de concentricidad: $\leq 3 \mu\text{m}$

Longitud de voladizo medida A: 60 mm

Ø exterior D: 64,5 mm

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	60 mm
Ø de sujeción D ₁	25 mm
Ø exterior D	64,5 mm
Adaptador	SK 50 extracorto
Norma	DIN 6359

Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Tipo de producto	Cono de sujeción plano