

**Garant**
**Cono de sujeción plano Forma AD, SK 50 extracorto, Ø de sujeción D1: 16 mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	300412 16
GTIN	4045197708328
Clase de artículo	31A

## Descripción

**Ejecución:**

Tornillo de sujeción en las ranuras de sujeción.

**Aplicación:**

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

**Norma:**

Ähnlich DIN 69871.

**Partes opcionales:**

Tirantes (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308830, tornillo de recambio n.º 309901.

Precisión de concentricidad:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Longitud de voladizo medida A: 35 mm

Ø exterior D: 69,9 mm

## Descripción técnica

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	16 mm
Longitud de voladizo medida A	35 mm
Ø exterior D	69,9 mm
Adaptador	SK 50 extracorto

Norma	DIN 6359
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Tipo de producto	Cono de sujeción plano