



Tornillo de banco modular largo, Anchura de mordazas A: 125mm



Datos de pedido

Número de pedido	362105 125
GTIN	2050001774262
Clase de artículo	35G

Descripción

Ejecución:

- **Accionamiento mecánico simple (hasta 3,5 t).**
- **Ajuste fácil de la abertura de sujeción.**
- **Mordaza de máquina con bocas de tracción hacia abajo.**
- **Templado por cementación HRC 60.**
- **Paralelismo 0,02 mm.**

Suministro:

Incluye bocas de tracción para abajo, 1 tope de la pieza, 2 tuercas correderas en ranura n.º 362160 tam. 16/16, 1 llave de apriete, 1 llave de mango transversal.

Nota:

Otras tuercas correderas en ranura de ajuste, ver n.º 362160.

Descripción técnica

Gama de sujeción b	320 mm
Altura del cuerpo de base G	40 mm
Altura de bocas C	40 mm
Código de colores para los accesorios adecuados	Gerardi 125
Ranura de ajuste transversal n	16 mm
Ranura de ajuste longitudinal l	16 mm
Anchura de bocas A	125 mm

Longitud total L	520 mm
Peso	18,3 kg
Fuerza de apriete máxima con 60 Nm	25 kN
Serie	Gerardi 125
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

Accesorios

Taco ranurado de ajuste (par) Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 12/16 mm	362160 12/16
Boca móvil (pieza) Para anchura de mordazas 125 mm	362143 125
Taco ranurado de ajuste (par) Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 18/16 mm	362160 18/16
Boca suplementaria estriada longitudinalmente (unidad) para ancho de bocas 125 mm	362146 125
Elemento de sujeción completo (pieza) Para anchura de mordazas 125 mm	362144 125
Boca prismática (unidad) Para anchura de mordazas 125 mm	362125 125
Elemento modular móvil (unidad) Para anchura de mordazas 125 mm	362145 125
Taco ranurado de ajuste (par) Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 16/16 mm	362160 16/16
Boca suplementaria lisa, dura (unidad) para ancho de bocas 125 mm	362147 125
Par de bridas de sujeción Para anchura de mordazas 125 mm	362120 125
Taco ranurado de ajuste (par) Medida nominal de la ranura en T/ de rosca 20/16 mm	362160 20/16
Elemento modular fijo (unidad) Para anchura de mordazas 125 mm	362150 125
Boca suplementaria lisa, blanda (unidad) para ancho de bocas 125 mm	362148 125

Taco ranurado de ajuste (par) Medida nominal de la ranura
en T/ de rosca 14/16 mm

362160 14/16