

Garant
CNMG 160608, Clase: HB7020


Datos de pedido

Número de pedido	250334 HB7020
GTIN	4045197711229
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 160608 HB7020 Clase: HB7020

Rompevirutas: SG

Profundidad de corte a_p : 1,5 - 8 mm

Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 300 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SG
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 300 m/min
Profundidad de corte a_p	1,5 - 8 mm

Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado