

Garant
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/12mm**

Datos de pedido

Número de pedido	250042 25/12
GTIN	4045197710970
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Tamaño de placa	12 mm
Juego de resortes	259044 2
Código ISO Soporte	A25T PCKNR/L12
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	32 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Desplazamiento central L_3	17 mm
Palanca articulada	259015 2
Calzo	259031 2
Tornillo de palanca articulada	259018 8
Longitud total L	300 mm
Longitud de sujeción L_2	23 mm
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 8	259018 8
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 2	259031 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500