

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
32/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250042 32/12
GTIN	4045197710987
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	40 mm
Calzo	259031 2
Desplazamiento central L_3	22 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Juego de espigas elásticas	259047 2
Código ISO Soporte	A32U PCKNR/L12
Tamaño de placa	12 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Palanca articulada	259015 2
Juego de resortes	259044 2
Longitud total L	350 mm
Longitud de sujeción L_2	31 mm
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Ø de mango D_s	32 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Calzo Tipo 2	259031 2
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500