

Garant
KNUX 160410L, Clase: HB7020

Datos de pedido

Número de pedido	251078 HB7020
GTIN	4045197711311
Clase de artículo	21G

Descripción

KNUX 160410L HB7020 Clase: HB7020

Rompevirutas: SG

Escalón para el guiado de viruta: 3,2 mm

 Profundidad de corte a_p : 1 - 6 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 375 m/min

Descripción técnica

Radio angular	1 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1 - 6 mm
Escalón para el guiado de viruta	3,2 mm
Rompevirutas	SG
Clase	HB7020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 375 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbastado

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160410L
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado