

Garant
**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/12mm**

Datos de pedido

Número de pedido	250043 25/12
GTIN	4045197711526
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Calzo	259031 2
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	32 mm
Tamaño de placa	12 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 8
Juego de resortes	259044 2
Código ISO Soporte	A25T PCKNR/L12
Juego de espigas elásticas	259047 2
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Palanca articulada	259015 2
Desplazamiento central L_3	17 mm
Longitud total L	300 mm
Longitud de sujeción L_2	23 mm
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo de palanca articulada Tipo 8	259018 8
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Calzo Tipo 2	259031 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500