

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
32/12mm**

Datos de pedido

Número de pedido	250043 32/12
GTIN	4045197711533
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A32U PCKNR/L12
Juego de resortes	259044 2
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	40 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Calzo	259031 2
Desplazamiento central L_3	22 mm
Palanca articulada	259015 2
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Tamaño de placa	12 mm
Longitud total L	350 mm
Longitud de sujeción L_2	31 mm
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Ø de mango D_s	32 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Calzo Tipo 2	259031 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500