

**Garant**
**Fresa copiadora corto, Mango cilíndrico, Ø D: 32mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	212601 32
GTIN	4045197712677
Clase de artículo	210

**Descripción**
**Ejecución:**

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio:  $\pm 0,015$  mm.

**Aplicación:**

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

**Acero** – para aplicaciones generales en la construcción de estampas y moldes.

**Nota:**

Calcular el número de revoluciones según el Ø activo  $D_w$ .

**Descripción técnica**

Ø de corte $D_c$	32 mm
Tornillo para plaquita	219876 (30IP; 6,0 Nm)
Ø $d_1$	27 mm
Longitud total $L_{tot}$	186 mm
Ø de mango $D_s$ h6	32 mm
Longitud de voladizo $L_1$	100 mm
Número de filos Z	2
Refrigeración interior	sí
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Fresado copiadore

Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	219876
--------------------	--------