

**Garant****Fresa de copia extralarga, Mango cilíndrico, Ø D: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212606 16
GTIN	4045197712752
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio:  $\pm 0,015$  mm.

**Aplicación:**

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

**Acero** – para aplicaciones generales en la construcción de estampas y moldes.

**Nota:**

Calcular el número de revoluciones según el  $\varnothing$  activo  $D_w$ . Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

**Descripción técnica**

Longitud $\varnothing d_1$	100 mm
Longitud total $L_{tot}$	166 mm
Longitud de voladizo $L_1$	28 mm
$\varnothing$ de corte $D_c$	16 mm
$\varnothing$ de mango $D_s$ h6	16 mm
$\varnothing d_1$	14 mm
Tornillo para plaquita	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Número de filos Z	2
Refrigeración interior	sí

Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Fresado copiadore
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Tornillo de amarre	219873