

**Garant**
**Plaquita de fresado Ø 10 mm, Tipo: ST1400**

**Datos de pedido**

Número de pedido	212640 ST1400
GTIN	4045197712158
Clase de artículo	21A

**Descripción**
**Ejecución:**

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

· **Precisión de radio, concentricidad y en el cambio:  $\pm 0,015$  mm.**

**Aplicación:**

Placas de bola con radio completo para el uso general en la construcción de estampas y moldes.

Avance  $f_z$  en titanio  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm

Tipo: ST1400

Clase: HB7520

**Descripción técnica**

Tipo	ST1400
Material de corte	MD
Clase	HB7520
Avance $f_z$ en aluminio que produce virutas cortas	0,2 mm
Avance $f_z$ en acero $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm

Avance $f_z$ en titanio $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm
Número de cambios/cortes	1
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar