

Garant**Fresa de copia largo, Mango cilíndrico, Ø D: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212603 8
GTIN	4045197712684
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio: $\pm 0,015$ mm. Sin refrigeración interior.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

Acero – para aplicaciones generales en la construcción de estampas y moldes.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el Ø activo D_w . Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 0,9** con varilla n.º **674252 tam. 7IP**.

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	12 mm
Longitud Ø d_1	53 mm
Tornillo para plaquita	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Ø d_1	7,2 mm
Longitud de voladizo L_1	18,5 mm
Ø de corte D_c	8 mm
Longitud total L_{tot}	110 mm
Número de filos Z	2
Refrigeración interior	no

Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Fresado copiadore
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	219871
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,9 Nm	211750 0,9
Tornillo de amarre	219870