

Garant
Fresa copiadora corto, Mango cilíndrico, Ø D: 10mm

Datos de pedido

Número de pedido	212601 10
GTIN	4045197712622
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio: $\pm 0,015$ mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

Acero – para aplicaciones generales en la construcción de estampas y moldes.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el \varnothing activo D_w . Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

\varnothing de corte D_c	10 mm
Longitud total L_{tot}	92 mm
Longitud de voladizo L_1	32 mm
$\varnothing d_1$	8 mm
\varnothing de mango D_s h6	12 mm
Tornillo para plaquita	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Número de filos Z	2
Refrigeración interior	sí
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico

Empleo de fresa	Fresado copiadador
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Tornillo de amarre	219871
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2