



Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 100 corto, Ø de mandril d1: 32mm



Datos de pedido

Número de pedido	306677 32
GTIN	4045197712332
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

- Ø de sujeción 40 con 4 perforaciones roscadas para asiento de cabezales portacuchillas según DIN 2079.
- Con perforación de chip RFID de Balluff.
- Superficie de contacto y de unión ampliadas.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Con orificio para conducto de refrigeración.

Aplicación:

Para sujetar fresas frontales cilíndricas y fresas portaplacas.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

Ø de mandril d ₁	32 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	32
Longitud cono portafresas L ₄	24 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	32

Longitud de voladizo medida A	50 mm
Ø exterior D	78 mm
Adaptador	HSK-A 100 corto
Norma asiento	DIN 69882-3
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 20 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Accesorios

Llave especial Para Ø de mandrino 32 mm	309840 32
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 32 mm	309860 32
Llave de vaso para tubo refrigerante HSK Para HSK 32	309890 32
Tubo refrigerante HSK Para HSK 32	309880 32