

Garant
Fresa copiadora corto, Mango cilíndrico, Ø D: 20mm

Datos de pedido

Número de pedido	212601 20
GTIN	4045197712653
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio: $\pm 0,015$ mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

Acero – para aplicaciones generales en la construcción de estampas y moldes.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el \varnothing activo D_w . Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

$\varnothing d_1$	17 mm
\varnothing de corte D_c	20 mm
Longitud de voladizo L_1	38 mm
Tornillo para plaquita	219874 (20IP; 5,0 Nm)
\varnothing de mango D_s h6	20 mm
Longitud total L_{tot}	104 mm
Número de filos Z	2
Refrigeración interior	sí
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico

Empleo de fresa	Fresado copiado
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	219874
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP