



Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 100 corto, Ø de mandril d1: 16mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 306677 16 |
| GTIN | 4045197712301 |
| Clase de artículo | 32A |

Descripción

Ejecución:

- Ø de sujeción 40 con 4 perforaciones roscadas para asiento de cabezales portacuchillas según DIN 2079.
- Con perforación de chip RFID de Balluff.
- Superficie de contacto y de unión ampliadas.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Con orificio para conducto de refrigeración.

Aplicación:

Para sujetar fresas frontales cilíndricas y fresas portaplacas.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

| | |
|---|-------|
| Longitud de voladizo medida A | 50 mm |
| Longitud cono portafresas L ₄ | 17 mm |
| Ø de mandril d ₁ | 16 mm |
| Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861 | 16 |

| | |
|---|----------------------|
| Llave especial adecuada nº 309840 | 16 |
| Ø exterior D | 38 mm |
| Adaptador | HSK-A 100 corto |
| Norma asiento | DIN 69882-3 |
| Norma asiento | ISO 12164-1 |
| Norma asiento | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Tipo de producto | Mandrino portafresas |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Llave especial Para Ø de mandrino 16 mm | 309840 16 |
| Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 16 mm | 309860 16 |