


Garant**Plaquita reversible de fresado Ø 12 mm, Tipo: ALU****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 212650 ALU |
| GTIN | 4045197712172 |
| Clase de artículo | 21A |

Descripción**Ejecución:**

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

· Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: $\pm 0,015$ mm.

Aplicación:

Placas de bola con radio completo para el uso general en la construcción de estampas y moldes.

Avance f_z en titanio > 850 N/mm²: 0,2 mm

Tipo: ALU

Clase: HU7810

Descripción técnica

| | |
|---|--------|
| Tipo | ALU |
| Material de corte | MD |
| Clase | HU7810 |
| Avance f_z en aluminio que produce virutas cortas | 0,2 mm |
| Avance f_z en acero < 1400 N/mm ² | 0,2 mm |

| | |
|---|-------------------------------|
| Avance f_z en acero < 60 HRC | 0,15 mm |
| Avance f_z en titanio > 850 N/mm ² | 0,2 mm |
| Número de cambios/cortes | 1 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |