

Garant**Fresa copiadora corto, Mango cilíndrico, Ø D: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212601 25
GTIN	4045197712660
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio: $\pm 0,015$ mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

Acero – para aplicaciones generales en la construcción de estampas y moldes.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el \varnothing activo D_w .

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	121 mm
\varnothing de mango D_s h6	25 mm
Longitud de voladizo L_1	45 mm
Tornillo para plaquita	219875 (25IP; 6,0 Nm)
\varnothing de corte D_c	25 mm
$\varnothing d_1$	22 mm
Número de filos Z	2
Refrigeración interior	sí
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico

Empleo de fresa	Fresado copiado
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	219875
--------------------	--------