

HOLEX**Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración,
HSK-A 100 corto, Ø de mandril d1: 22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	306677 22
GTIN	4045197712318
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:**

- Ø de sujeción 40 con 4 perforaciones roscadas para asiento de cabezales portacuchillas según DIN 2079.
- Con perforación de chip RFID de Balluff.
- Superficie de contacto y de unión ampliadas.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Con orificio para conducto de refrigeración.

Aplicación:

Para sujetar fresas frontales cilíndricas y fresas portaplacas.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	50 mm
Longitud cono portafresas L ₄	19 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	22
Ø de mandril d ₁	22 mm

Llave especial adecuada nº 309840	22
Ø exterior D	50 mm
Adaptador	HSK-A 100 corto
Norma asiento	DIN 69882-3
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 20 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Accesorios

Llave especial Para Ø de mandrino 22 mm	309840 22
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 22 mm	309860 22