


**Garant**
**Plaquita reversible de fresado Ø 12 mm, Tipo: HART**

**Datos de pedido**

Número de pedido	212650 HART
GTIN	4045197712196
Clase de artículo	21A

**Descripción**
**Ejecución:**

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

· **Precisión de radio, concentricidad y en el cambio:  $\pm 0,015$  mm.**

**Aplicación:**

Placas de bola con radio completo para el uso general en la construcción de estampas y moldes.

Avance  $f_z$  en titanio  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm

Clase: HB7705

**Descripción técnica**

Material de corte	MD
Clase	HB7705
Avance $f_z$ en aluminio que produce virutas cortas	0,2 mm
Avance $f_z$ en acero $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm
Avance $f_z$ en acero $< 60$ HRC	0,15 mm
Avance $f_z$ en titanio $> 850$ N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm

Número de cambios/cortes

1

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar