

Garant
Fresa de copia largo, Mango cilíndrico, Ø D: 16mm

Datos de pedido

Número de pedido	212603 16
GTIN	4045197712714
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio: $\pm 0,015$ mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

Acero – para aplicaciones generales en la construcción de estampas y moldes.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el \varnothing activo D_w . Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

\varnothing de corte D_c	16 mm
Longitud de voladizo L_1	28 mm
Tornillo para plaquita	219873 (15IP; 3,0 Nm)
$\varnothing d_1$	14 mm
\varnothing de mango D_s h6	16 mm
Longitud $\varnothing d_1$	63 mm
Longitud total L_{tot}	123 mm
Número de filos Z	2
Refrigeración interior	sí

Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Fresado copiadore
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Tornillo de amarre	219873
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0