

Garant
Fresa de copia extralarga, Mango cilíndrico, Ø D: 10mm

Datos de pedido

Número de pedido	212606 10
GTIN	4045197712738
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio: $\pm 0,015$ mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

Acero – para aplicaciones generales en la construcción de estampas y moldes.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el \varnothing activo D_w . Utilizar un destornillador dinámico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

$\varnothing d_1$	8 mm
\varnothing de corte D_c	10 mm
Tornillo para plaquita	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Longitud de voladizo L_1	21 mm
Longitud total L_{tot}	132 mm
\varnothing de mango D_s h6	12 mm
Longitud $\varnothing d_1$	75 mm
Número de filos Z	2
Refrigeración interior	sí
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico

Empleo de fresa	Fresado copiado
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	219871
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP