



Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 63 corto, Ø de mandril d1: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	306537 16
GTIN	4045197712257
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

- Ø de sujeción 40 con 4 perforaciones roscadas para asiento de cabezales portacuchillas según DIN 2079.
- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Superficie de contacto y de unión ampliadas.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Con orificio para conducto de refrigeración.

Aplicación:

Para sujetar fresas frontales cilíndricas y fresas portaplacas.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, llave especial n.º 309840, tornillo de apriete de fresas para refrigeración interior n.º 309861.

Descripción técnica

Llave especial adecuada n.º 309840	16
Ø de mandril d ₁	16 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	16

Longitud cono portafresas L ₄	17 mm
Longitud de voladizo medida A	50 mm
Ø exterior D	38 mm
Adaptador	HSK-A 63 corto
Norma asiento	DIN 69882-3
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 20 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Accesorios

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 16 mm	309860 16
Llave especial Para Ø de mandrino 16 mm	309840 16